

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Carrito Pretratamiento de Agua

Ósmosis Inversa Portátil PURA-1 | Ósmosis Inversa Portátil PURA-1 STANDARD



DATOS DEL PRODUCTO

Nombre técnico del producto

Carrito Pretratamiento de Agua para
Ósmosis Inversa Portátil PURA-1 | Ósmosis Inversa Portátil PURA-1 STANDARD

Marca y Modelo

SAUBERN, modelo Carrito Pretratamiento de Agua
Para PURA-1 y STANDARD.

Fabricante

Vivax Indústria e Com. de Equipamentos Ltda.
CNPJ: 05.161.212/0001-74

Aut. Func. Ministério da Saúde

UIW4530WHX73

Certificado BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)

0939256/17-4

Registro del producto - ANVISA(Brasil)

PURA-1: 80197340003
PURA-1 STANDARD: 80197340006

Dimensiones Producto

Ancho:	52,2 cm
Profundidad:	79,0 cm
Altura:	99,0 cm
Peso:	45 kg

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Estructura:

Estructura interna de acero inoxidable con revestimiento exterior de plástico resistente a la corrosión.

Movimentación

Cuatro ruedas de 4" engomadas, propias para equipos médicos, siendo dos delanteras con freno.

RENDIMIENTO PREVISTO

Ablandamiento

Para una alimentación de entrada de agua con dureza de 500 ppm (límite máximo); este producto es capaz de ablandar el agua (dureza cercana a 0 ppm) por hasta tres sesiones de hemodiálisis (para 120L por sesión), sin necesidad de regeneración.

Remoción de Cloro

Para una alimentación de entrada de agua con nivel de cloro residual libre de hasta 2,0 mg / L, este equipo es capaz de reducir el nivel de cloro hasta 0,1 mg / L de cloro total.

Capacidad de producción

120 L / H, alimenta hasta 2 máquinas de hemodiálisis al mismo tiempo.

COMPOSICIÓN

- Estructura móvil ("carrito") con espacio preparado para tener un equipo de OI PURA 1 o PURA 1 STANDARD acoplada al mismo.
- Filtro Ablandador con volumen total de 13L, y carga de 9L de resina Catiónica selectiva para calcio y magnesio.
- Filtro de Carbón Activado con volumen total de 13L, y carga 10L de carbón activado para la remoción de orgánicos y adsorción de cloro.
- Válvula y manguera de entrada de salmuera (montadas internamente en el equipo de O.I.), para aspiración de salmuera.
- Llave de selección regeneración / filtrado / retrolavado (montada internamente en el equipo de OI), para la selección de ciclo de regeneración, filtración o retrolavado.

OPERACIÓN

Equipo adecuado para operación continua.

Ambiente de Operación

Temperatura ambiente: 18 a 40 ° C
Humedad relativa (sin condensación): 10 a 95%
Presión atmosférica: 700 a 1060 hPa (525 a 795 mmHg)

SISTEMA ELÉCTRICO

BIVOLT AUTOMÁTICO: 127/220V